




がんばり 眼晴れ社員!

PAT.P

社員が眼晴れるオフィス環境で！
パソコン病から社員を守る！
HIKARIフィルターが応援します。

眼の疲れの原因は？明るすぎるパソコン。



パソコン病 (VDT 症候群) になる
強い光線と有害要素が健康障害の原因に…



強い可視光線

●ディスプレイに表示される文字や図形は揺れている。

肩こり・頭痛

眼の奥の痛み・眼が乾く・眼の充血
・背中、腰の痛み・ストレス・気力の喪失・不定愁訴

電磁波

生殖機能障害
・自律神経失調症

静電気

ドライアイ
・皮膚炎・角膜障害

紫外線

視力低下
・白内障・緑内障

解決策

HIKARIフィルターの活用で、眼も気分も晴れ晴れ…

◀単なるプラスチック板ではありません。6層構造の高品質フィルターです。



HIKARI FILTER

- ◎明るすぎる可視光線 ▶ 50%カット
- ◎電磁波 ▶ 99.9%カット
- ◎静電気 ▶ 完全除去
- ◎紫外線 ▶ 100%カット



純国産品

試して選ぶ! HIKARIフィルターだけの 無料お試し制度

新品を一週間お貸しいたします。お申し込み・お問い合わせは裏面で…

「眼の疲れ」を解決する秘密は6つの高機能加工



- ① 明るすぎる可視光線のまぶしさを50%カットします。
- ② 外光や照明など画面への映り込みを極限までおさえます。
- ③ 電磁波をカットします。
- ④ 指紋などの汚れを防ぎクリアな画面を維持します。
- ⑤ 金属フレームで、たわみが無くレンズ作用のない鮮明な画面を実現します。
- ⑥ コロナ放電式アースから空中に放電し静電気を完全に除去します。

HIKARIフィルター両面6層加工構造

- 汚れ防止効果膜
- 反射防止セラミックス層
- 導電性透明金属膜
- 特殊アクリル樹脂**
- 導電性透明金属膜
- 反射防止セラミックス層

健康障害となる要素は全て取り除きました。

スーパーデスクタイプ SUPER DESK 8 SLZ 機能表

■検査機関：◎財団法人日本眼鏡普及光学器検査協会
◎社団法人電子工業振興センター生駒試験所

たわみ (2mm厚 特殊アクリル樹脂 金属フレームで固定)	可視光線透過率		紫外線カット	静電気カット (導電性透明金属膜から コロナ放電式アースにて)	電磁波カット (導電性透明金属膜)	外光反射カット (外光反射率)	汚れ防止
	強い可視光線カット	文字のゆれカット					
◎ ±0.0	◎ 46.2%		◎ 100%	◎	◎ 低周波の電界 99.9%	◎ 0.03%	◎

◎フィルター基材：光の透過性に優れた特殊アクリル樹脂を採用。表面硬度が高いためキズが付きにくい。
◎静電気、電磁波対策のため導電性金属膜を施しています。

眼は取りかえることができない。

フィルターはピンからキリまであります。
脳に直結している眼は、臓器移植ができない掛け替えのない器官です。フィルターの選択は、高品質にこだわってください。

豊富な納入実績。

HIKARI フィルターは、防衛省をはじめ官公庁や大手企業に多くの納入実績があります。

予防に勝る治療なし。

パソコン病対策に HIKARI フィルターの活用をお考え下さい。

HIKARI FILTER

◀写真はワンポイントカラーシリーズ

デスクトップタイプ 高輝度・大型モニタ専用 SUPER DESK 8 SLZ

種類 (フレーム仕様)	ハイグレードタイプ SUPER DESK 8 SLZ		価格
	品番	品番	
サイズ (mm) ヨコタテ	チタンカラーフレーム	ブラックフレーム	
15.0インチ (335×260)	SD8-150SLZ	SD8-150SLZ / b	¥25,000
17.0インチ (360×290)	SD8-170SLZ	SD8-170SLZ / b	¥35,000
19.0インチ (400×325)	SD8-190SLZ	SD8-190SLZ / b	¥39,000
20.1インチ (430×330)	SD8-201SLZ	SD8-201SLZ / b	¥40,000
21.3インチ (455×345)	SD8-213SLZ	SD8-213SLZ / b	¥42,000

●カラー表示：c(シアン)、m(マゼンタ)、y(イエロー)
●ご注文の際は、従来品(チタンフレーム)SD8-230SLZ(ブラックフレーム)SD8-230SLZ/bワンポイントカラー(チタンフレーム)SD8-230SLZ /c /m /y (注)色指定とご指示願います。

サイズ (mm) ヨコタテ	品番		価格
	チタンカラーフレーム	ブラックフレーム	
19.0Wインチ (430×280)	SD8W-190SLZ	SD8W-190SLZ / b	¥41,000
20.0Wインチ (455×290)	SD8W-200SLZ	SD8W-200SLZ / b	¥42,000
20.1Wインチ (455×290)	SD8W-201SLZ	SD8W-201SLZ / b	¥42,000
21.5Wインチ (495×288)	SD8W-215SLZ	SD8W-215SLZ / b	¥45,000
22.0Wインチ (495×320)	SD8W-220SLZ	SD8W-220SLZ / b	¥46,000
22.2Wインチ (495×320)	SD8W-222SLZ	SD8W-222SLZ / b	¥46,000
23.0Wインチ (530×305)	SD8W-230SLZ	SD8W-230SLZ / b	¥47,000
24.0Wインチ (545×345)	SD8W-240SLZ	SD8W-240SLZ / b	¥48,000
24.1Wインチ (545×345)	SD8W-241SLZ	SD8W-241SLZ / b	¥48,000
25.5Wインチ (575×365)	SD8W-255SLZ	SD8W-255SLZ / b	¥75,000
30.0Wインチ (685×425)	SD8W-300SLZ	SD8W-300SLZ / b	¥83,000

※調整ボタンや超スリムベゼル等により標準寸法での取り付けが不具合の場合その他の価格表に記載されていない機種もございます。お問い合わせください。【専用タイプ】



眼が疲れません。
快適です。
仕事ははかどります。

眼晴れ社員!

ノートパソコンタイプ 高輝度専用 SUPER NOTE 8 LZ


機能表

可視光線透過率	紫外線カット	静電気カット (導電性透明金属膜)	電磁波カット (導電性透明金属膜)	外光反射カット (外光反射率)	汚れ防止
◎ 54.8%	◎ 100%	◎	◎ 低周波の電界 99.9%	◎ 0.01%	◎

●基材…光の透過性に優れた特殊アクリル樹脂を採用。表面硬度が高いためキズの心配もありません。
●静電気、電磁波対策のため導電性透明金属膜を施しています。
●検査機関 ◎財団法人 日本眼鏡普及光学器検査協会 ◎社団法人 関西電子工業振興センター生駒試験所

種類	SUPER NOTE 8 LZ	
サイズ (mm) ヨコタテ	品番	価格
14.1インチ (285×215)	S8-141	¥21,000
15.0インチ (305×229)	S8-150	¥21,000

取り付けは
パネストッパー採用。
パネフィルムのパネ効果でフ
ィルターを押し込みモニタと密
着させ固定します。



サイズ (mm) ヨコタテ	品番	価格
12.1Wインチ (261×163)	S8W-121	¥18,000
13.3Wインチ (285.5×179.5)	S8W-133	¥19,000
14.1Wインチ (304.5×189.5)	S8W-141	¥21,000
15.4Wインチ (331.5×207)	S8W-154	¥23,000
15.6Wインチ (345×194.5)	S8W-156	¥24,000
17.0Wインチ (369×229.5)	S8W-170	¥29,000
17.3Wインチ (383×215)	S8W-173	¥41,000

※価格表に記載されていないその他の機種もご注文を承ります。お問い合わせください。【専用タイプ】
※表示価格にはすべて消費税は含まれておりません。 2010年10月現在

●無料テストお申し込み・お問い合わせは



光興業株式会社は、
盲導犬の育成を、
応援しています。

製造・発売元

映像から目を守って38年
HIKARI FILTER 光興業株式会社
http://www.hikaric.com